

H 2861-1 BP 125 Edition

Stekeovn

i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.



- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry

EAN: 4002516774990 / Materialnummer: 12433900 /  
Gammelt materialnummer: 22286195NER

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Konstruksjon</b>	
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn for innbygging	•
PureLine	•
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
<b>Funksjoner</b>	
AirFry	•
Automatikkprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Omluftsgrill	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•

H 2861-1 BP 125 Edition

Stekeovn

i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.




EAN: 4002516774990 / Materialnummer: 12433900 /

Gammelt materialnummer: 22286195NER


Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnstrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Verdikupong for et HG71 grill- og stekebrett med PerfectClean	1

## H 2861-1 BP 125 Edition Stekeovn


i kombinerbar design med AirFry-funksjon samt nettverksfunksjon og pyrolyse.




DO7860, installation drawings




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing