

## Triflex HX2 125 Gala Edition

Batteridrevet støvsuger.

Triflex HX2 med 3-i-1-design for enestående fleksibilitet



- Inntil 60 minutters batteritid\* med én lading
- Bred elektrobørste med automatisk underlagsgjenkjenning
- Hygiene Lifetime-filter med >99,99 %\*\* støvlagringskapasitet
- Miele's kraftigste støvsuger\*\*\*
- To VARTA Li-ion-batterier for inntil 60 minutters programtid†

\* Gjelder for effekttrinn 1 uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL.

\*\* IEC 62885-4

\*\*\* Rengjøringssevne sammenlignet med en Miele Complete C3 (SGEF3) støvsuger med turbobørste STB 305-3 (støvopptak fra tepper og harde gulvbelegg med skjøter, fiberfjerning fra tepper). Iht. IEC62885-2.

EAN: 4002516742661 / Materialnummer: 12434070 /  
Gammelt materialnummer: 41OUL538EU1

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Jubileumskampanje</b>                |                         |
| 125 Gala Edition                        | •                       |
| <b>Jubileumskampanje</b>                |                         |
| Jubileumsmodeller 125                   | •                       |
| <b>Konstruksjon</b>                     |                         |
| Håndholdt støvsuger                     | •                       |
| Produktmerke                            | Triflex HX2             |
| Produkttype                             | SOUL5                   |
| Farge på produktet                      | ObsidianSort            |
| <b>Rengjøring</b>                       |                         |
| Vortex-teknologi                        | •                       |
| Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430   | •                       |
| <b>Betjeningskomfort</b>                |                         |
| Elektronisk effektregulering            | 3-trinns skyvebryter    |
| Li-ion-batteri som kan skiftes ut       | •                       |
| 3 i 1-funksjon                          | •                       |
| <b>Effektivitet og forbruksverdier</b>  |                         |
| Nominelt effektforbruk i W              | 192                     |
| <b>Filtersystem</b>                     |                         |
| ComfortClean                            | •                       |
| Utblåsningsfilter                       | Hygiene Lifetime-filter |
| Støvbeholderens volum i l               | 0,5                     |
| <b>Tekniske data</b>                    |                         |
| Batteritype                             | Li-ion                  |
| Nominell kapasitet for batteri i mAh    | 2500                    |
| Lydstyrke i dB                          | 77,0                    |
| Bredde i mm                             | 260                     |
| Høyde i mm                              | 1297                    |
| Vekt i kg                               | 3,6                     |
| Volt                                    | 25,2                    |
| Brukstid MIN-trinn motorenhet solo      | 2 x 60                  |
| Brukstid MIN-trinn med elektrotilbehør  | 2 x 30                  |
| Brukstid MAKS-trinn med elektrotilbehør | 2 x 14                  |
| Områdekapasitet i m <sup>2</sup>        | 250                     |
| Ladetid i min                           | 240                     |
| <b>Vedlagt tilbehør</b>                 |                         |
| Fugemunnstykke                          | •                       |
| Sugebørste kunststoffbørste             | •                       |
| Møbelmunnstykke XXL SPD 20              | •                       |
| Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430   | •                       |
| Rengjøringsbørste                       | Nei                     |
| Adapter                                 | •                       |
| Ekstra oppladbart batteri               | •                       |
| XS veggholder                           | •                       |
| Carpet Care Tool                        | •                       |
| HX-UB universalbørste                   | •                       |