

WCB690 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar ytterligere energi med A -10 %\*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter\*\*

\* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516759430 / Materialnummer: 12434320 /  
Gammelt materialnummer: 11CB6901NDS

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
<b>Rengjørings effekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energi klasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•

WCB690 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



EAN: 4002516759430 / Materialnummer: 12434320 /

Gammelt materialnummer: 11CB6901NDS

Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Dampglatting	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WCB690 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm