

WEB685 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar ytterligere energi med A -10 %*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**

* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

** Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516759393 / Materialnummer: 12434330 /

Gammelt materialnummer: 11EB6851NDS

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafittgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	rett
Betjeningsstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•

WEB685 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



EAN: 4002516759393 / Materialnummer: 12434330 /

Gammelt materialnummer: 11EB6851NDS

Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Dampglatting	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WEB685 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm