

WSB683 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar ytterligere energi med A -10 %\*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter\*\*

\* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516759409 / Materialnummer: 12434350 /

Gammelt materialnummer: 11SB6831NDS

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
<b>Rengjørings effekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



EAN: 4002516759409 / Materialnummer: 12434350 /

Gammelt materialnummer: 11SB6831NDS

Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Dampglatting	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm