

WWB680 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar ytterligere energi med A -10 %*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**

* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

** Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516759515 / Materialnummer: 12434360 /

Gammelt materialnummer: 11WB6801NDS

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreibryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Rengjørings effekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



EAN: 4002516759515 / Materialnummer: 12434360 /

Gammelt materialnummer: 11WB6801NDS

Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Oppfrisking (damp)	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Dampglatting	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Vedlagt tilbehør	
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos for enestående tøypleie.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm