

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter

EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gammelt materialnummer: 11EI8855NDS

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	rett
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
Rengjørings effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Valg av flekker	•
Testet virus hygiene	•
Skånsom behandling av tøy	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	49
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gammelt materialnummer: 11EI8855NDS

Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Bomull	•
Lettestelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Dundyner	•
Hodeputer	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygiene	•
Oppfrisking (damp)	•
Finish damp	•
Maskinrengjøring	•
Nye tekstiler	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Bløtlegging	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Dampglatting	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Motvekter laget av støpejern	•

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



EAN: 4002516766988 / Materialnummer: 12434680 /

Gammelt materialnummer: 11E18855NDS

Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	95
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm