

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter

EAN: 4002516767039 / Materialnummer: 12434710 /

Gammelt materialnummer: 11WI8801NDS

<b>Jubileumskampanje</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
<b>Rengjørings effekt</b>	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Valg av flekker	•
Testet virushygiene	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	49
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	68

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



EAN: 4002516767039 / Materialnummer: 12434710 /

Gammelt materialnummer: 11WI8801NDS

Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet 199

Effektforbruk i avslått tilstand i W 0,40

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W 0,80

EcoFeedback •

Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C» •

Mengdeautomatikk •

Vannmengdeteller (flowmeter) •

Skumregulering •

Profesjonell Eco-motor •

#### Vaskeprogrammer

QuickPowerWash •

Automatic + •

Bomull •

Lettstelt •

Finvask •

Skjorter •

Silke (håndvask) •

Ull (håndvask) •

Express 20 •

Mørkt tøy/Denim •

Outdoor •

Impregnering •

Treningstøy •

Dundyner •

Hodeputer •

Dun •

Gardiner •

Bomull hygiene •

Oppfrisking (damp) •

Finish damp •

Maskinrengjøring •

Nye tekstiler •

Kun skylling/stivelse •

Pumpe/Sentrifugering •

ECO 40-60 •

#### Tillegg vask

SingleWash •

Kort •

Bløtlegging •

Forvask •

Høyere vannstand •

Ekstra skylling •

Dampglatting •

Strykeklart •

Varselsignal •

AllergoWash •

#### Kvalitet

Motveker laget av støpejern •

#### Sikkerhet

Vannsikringssystem Watercontrol-System

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



EAN: 4002516767039 / Materialnummer: 12434710 /

Gammelt materialnummer: 11WI8801NDS

Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpent dør i mm	1077
Vekt i kg	94
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguese, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med SteamCare, TwinDos og PowerWash for enestående tøypleie.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm