

TEC665WP 125 Edition

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.



- Med DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C
- Raskere tørking med maksimal energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter\*
- Sparing, under hele tørketrommelens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516767510 / Materialnummer: 12434970 /

Gammelt materialnummer: 12EC6652NDS

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til venstre
<b>Type</b>	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Hvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	rett
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
<b>Tørkeresultat</b>	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
<b>Skånsom behandling av tøy</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	172
Programtid for standardprogrammet i min.	170
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,40
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TEC665WP 125 Edition

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.



EAN: 4002516767510 / Materialnummer: 12434970 /

Gammelt materialnummer: 12EC6652NDS

<b>Tørkeprogrammer</b>	
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	55
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TEC665WP 125 Edition

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm