

TEL685WP 125 Gala Edition
 T1 Varmepumpetørketrommel:
 9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare glatter og frisker opp, slik at du sparer tid når du stryker
- SilenceDrum* gir redusert støy for betydelig mer stillegående tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C**
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter***
- Fullstendig app-basert styring av tørketrommelen din med Miele@home****

* Patent EP 4 163 433

** Ikke egnet for ull og silke.

*** Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøyemengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

**** Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /
 Gammelt materialnummer: 12EL6852NDS

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til venstre
Type	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	rett
Betjeningsstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Testet virushygiene	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
Akustikkpakke for laveste støynivå	•
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	185
Programtid for standardprogrammet i min.	184
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	64
Kondenseringsklasse	A

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 Varmepumpetørketrommel:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /

Gammelt materialnummer: 12EL6852NDS

Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh 1,55

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•
Tørkeprogrammer	
Automatic +	•
Bomull	•
Bomull pil	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Hodeputer normale	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Finish damp	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	56
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240

TEL685WP 125 Gala Edition
 T1 Varmepumpe-tørketrommel:
 9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /
 Gammelt materialnummer: 12EL6852NDS

Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kølemiddel	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuseffekt kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,42
Bytt lyspære	Serviceafdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•
Tilgængelige språk	


Tilgængelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (GB), english
 (US), español, français
 (CA), français (FR),
 hrvatski, italiano, magyar,
 nederlands, norsk, polski,
 portuguis, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski, suomi,
 svenska, türkçe, українська,
 čeština, ελληνικά, [?], [?], [?]
 [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TEL685WP 125 Gala Edition
T1 Varmepumpetørketrommel:
9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm