

TSL683WP 125 Gala Edition
T1 Varmepumpetørketrommel:
Med SteamFinish og DryCare 40 for skånsom tøypleie.



- Mindre stryking, mer friskhet – SteamFinish
- Behagelig, stille tørking – SilenceDrum
- Med DryCare 40 – tørker nesten alt som lar seg vaske ved 40 °C
- Raskere tørking med maksimal energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /
Gammelt materialnummer: 12SL6832NDS

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre, kan hengsles om
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Type	
Produktmerke	T1 White Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 1 linje
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trommelreversering	•
Testet hygiene	•
Testet virushygiene	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
Akustikkpakke for laveste støynivå	•
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	185
Programtid for standardprogrammet i min.	184
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	64
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,55

TSL683WP 125 Gala Edition
 T1 Varmepumpetørketrommel:
 Med SteamFinish og DryCare 40 for skånsom tøypleie.



EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /
 Gammelt materialnummer: 12SL6832NDS

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•
Tørkeprogrammer	
Automatic +	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Hodeputer normale	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Finish damp	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyloftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	57
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14

TSL683WP 125 Gala Edition
 T1 Varmepumpetørketrommel:
 Med SteamFinish og DryCare 40 for skånsom tøypleie.




EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /


Gammelt materialnummer: 12SL6832NDS

Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TSL683WP 125 Gala Edition
T1 Varmepumpetørketrommel:
Med SteamFinish og DryCare 40 for skånsom tøypleie.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm