

PFD 409 [WB Offshore]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver, for offshore-anvendelser som borerigger.



- Maks. rengjøringskapasitet*: 152 tallerkener/t eller 8 kurver/t
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Spesiell elektrotilkobling for egne oppstillingsbetingelser
- Svært gode hygieneresultater – sluttskyllingstemperatur på 93 °C
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516745655 / Materialnummer: 12441940 /
Gammelt materialnummer: 61040932SOM

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	MasterLine
Konstruksjon	Offshore
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	rustfritt stål
Lokk	Rustfritt stål
Sidevegger	Rustfritt stål
Bakvegg	Galvanisert
Bruk	
Egnet for offshore og maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	390
Korteste programtid i min	14
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	93
Kapasitet tallerkener/time	152
Kapasitet kurver/t	8
Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer	•
Levetid i vaskesykluser	28000
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	7
Justerbar temperaturholdetid	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språkneutrale betjening	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3 AC 220V 60HZ
Varmeeffekt i kW	6,10
Totaltilkobling i kW	6,50
Sikring i A	20
Lengde på nettkabelen i m	1,90
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 220V 60HZ
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22

PFD 409 [WB Offshore]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver, for offshore-anvendelser som borerigger.



EAN: 4002516745655 / Materialnummer: 12441940 /
Gammelt materialnummer: 61040932SOM

Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	10,70
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Vannforbruk pr. vask i l	17,50
Lengde vannintaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	820
Ytre mål med deksel, høyde i mm	835
Maksimal høyderegulering i mm	60,00
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	598
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	740
Maskinkapasitet, høyde i mm	520
Maskinkapasitet, bredde i mm	530
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	474
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	505
Innlastingshøyde over gulv i mm	216
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	78
Bruttovekt i kg	81
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	57,0
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	1,44
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Bestikk	•
Kunststoff	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Utpumping	•
Kurvinnredning	
2 x innsats E 816 for tallerkener	•
2 x innsats E 165 for bestikk	•
1 x overkurv APFD 215	•
1 x underkurv APFD 220 for innsatser	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Utstyr	
Tørking	AutoOpen-ekstra tørking
AutoClose	•

PFD 409 [WB Offshore]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver, for offshore-anvendelser som borerigger.



EAN: 4002516745655 / Materialnummer: 12441940 /
Gammelt materialnummer: 61040932SOM

1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel

Saltbeholder i døren

Dørlås, beskyttet av kode

Perfect GlassCare

Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll

Dampkondensator med kaldtvannståke

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet

Optisk grensesnitt

Stort utvalg av tilbehør (opsjon)

Tilkoblingsmuligheter

Ekstern doseringsmodul for flytende rengjøringsmiddel

Ekstern doseringsmodul for glansmiddel

WiFi

Normer, sertifisering, merking

CE

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

EMV

Radiostøybeskyttelse

IP-klassifisering IPX1

DIN 10512

DIN EN 17735