

K 7437 D

Kjøleskap for innbygging

med DailyFresh, vedlikeholdsfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Dempet lukking av døren med SoftClose

EAN: 4002516746560 / Materialnummer: 12444090 / Gammelt materialnummer: 36743700EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøleled kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	6
derav delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	1
Antall flaskehuller for syltetøyglass osv.	2
Flaskehuller	2
Hyller i døren	4
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	84,32
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,23
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1397
Nisjehøyde i mm maks.	1413
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559

K 7437 D

Kjøleskap for innbygging

med DailyFresh, vedlikeholdsfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.




EAN: 4002516746560 / Materialnummer: 12444090 /
Gammelt materialnummer: 36743700EU1

Produkthøyde i mm	1395
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	45,9
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	21
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	236
Kjellersone i l	236
Totalt nyttevolum i l	235
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

K 7437 D

Kjøleskap for innbygging

med DailyFresh, vedlikeholdsfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)