

K 7716 E

Kjøleskap for innbygging

med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4*-fryseboks.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Integreert 4-stjerners-fryseboks
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516747567 / Materialnummer: 12444390 /

Gammelt materialnummer: 36771600EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integreert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøleled kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	5
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	170,82
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,46
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770

K 7716 E

Kjøleskap for innbygging

med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4*-fryseboks.



EAN: 4002516747567 / Materialnummer: 12444390 /
Gammelt materialnummer: 36771600EU1

Produkttybde i mm	546
Vekt i kg	57,2
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	259
4-stjerners fryseseone i l	27
Kjellersone i l	259
Totalt nyttevolum i l	286
Lagringstid ved feil i t	14
Frysekapasitet i kg/24 h	2,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	34
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Isbitskål	•

K 7716 E

Kjøleskap for innbygging

med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4*-fryseboks.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)