

K 7738 D

Kjøleskap for innbygging med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4\*-fryseboks.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Integrert 4-stjerners-fryseboks
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516747710 / Materialnummer: 12444450 / Gammelt materialnummer: 36773800EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kjøleskap	•
<b>Konstruksjon</b>	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
<b>Design</b>	
Belysning kjølesone	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Styring</b>	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
<b>Kjøleprodukt/-sone</b>	
Antall hyller	5
derav delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	136,51
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,37
<b>Sikkerhet</b>	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770

K 7738 D

Kjøleskap for innbygging

med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4\*-fryseboks.




EAN: 4002516747710 / Materialnummer: 12444450 /

Gammelt materialnummer: 36773800EU1


Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	57,9
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	259
4-stjerners frysesone i l	27
Totalt nyttevolum i l	286
Lagringstid ved feil i t	14
Frysekapasitet i kg/24 h	2,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	34
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Eggholder	•
Isbitskål	•

## K 7738 D


Kjøleskap for innbygging med romslig interiør, vedlikeholdsfri LED-belysning og 4\*-fryseboks.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)