

K 7777 C

Kjøleskap for innbygging med FlexiLight2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fukting for optimal friskhet.



- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Individuelt tilpasset høydejustering av hyllen i døren
- Ingen synlig kondens takket være en tørr CleanSteel bakvegg

EAN: 4002516747871 / Materialnummer: 12444890 / Gammelt materialnummer: 36777700EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	FlexiLight 2,0
Belysning ventilator	•
Belysning ferskhetssystem	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Active
Aktiv fukting av den øverste skuffen	•
Finjustering innvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Kjøledel kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	7
derav delbare (FlexiBoard)	1
derav belyste	4
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	3
Tørr bakvegg	CleanSteel
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	C
Energiforbruk per år i kWh	100,01
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,27
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredden i mm min.	560

K 7777 C

Kjøleskap for innbygging

med FlexiLight2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fukting for optimal friskhet.




EAN: 4002516747871 / Materialnummer: 12444890 /
Gammelt materialnummer: 36777700EU1

Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	65,3
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	296
derav PerfectFresh-sone i l	98
Totalt nyttevolum i l	296
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	32
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•


K 7777 C

Kjøleskap for innbygging


med FlexiLight2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fukting for optimal friskhet.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)