

## K 7797 C L

Kjøleskap for innbygging med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maksimal komfort.



- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Lyslister plasseres individuelt på glasshyller med FlexiLight2.0
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Komfortabelt uttak takket være dreibar glasshylle – FlexiTray

EAN: 4002516748052 / Materialnummer: 12444980 / Gammelt materialnummer: 36779701EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kjøleskap	•
<b>Konstruksjon</b>	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	venstre
<b>Design</b>	
Belysning kjølesone	FlexiLight 2,0
Belysning ventilator	•
Belysning ferskhetssystem	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Active
Aktiv fukting av den øverste skuffen	•
Finjustering innvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Døråpningshjelp	ActiveDoor
<b>Styring</b>	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Kjøledel kan skrus av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
<b>Kjøleprodukt/-sone</b>	
Antall hyller	4
derav belyste	3
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	3
Tørr bakvegg	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A til G)	C
Energiforbruk per år i kWh	99,65
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,27
<b>Sikkerhet</b>	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

K 7797 C L

Kjøleskap for innbygging

med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maksimal komfort.




EAN: 4002516748052 / Materialnummer: 12444980 /  
Gammelt materialnummer: 36779701EU1

Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1777
Nisjehøyde i mm maks.	1793
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	70,5
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	296
derav PerfectFresh-sone i l	98
Totalt nyttevolum i l	296
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	32
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•


## K 7797 C L

Kjøleskap for innbygging


med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maksimal komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)