

FNS 7794 D R

Innbyggingsfryseskap

med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.



- Automatisk åpning og lukking av døren – ActiveDoor
- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Dobbelt komfort takket være Miele Ice-&PizzaBox
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED

EAN: 4002516751366 / Materialnummer: 12449060 /

Gammelt materialnummer: 37779402EU1

Produktkategori	
Fryseskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning i frysesone	LED
Belysning IceMaker	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Isbitmaskin med fast vanntilkobling (IceMaker)	•
Døråpningshjelp	ActiveDoor
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	8
derav uttrekkbare	6
derav Ice&PizzaBox	2
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	189,80
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,52
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbryddingsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1777
Nisjehøyde i mm maks.	1793
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546

FNS 7794 D R

Innbyggingsfryseskap

med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.




EAN: 4002516751366 / Materialnummer: 12449060 /
Gammelt materialnummer: 37779402EU1

Vekt i kg	74,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
4-stjerners frysesone i l	213
Totalt nyttevolum i l	213
Isbitproduksjon per dag i kg	0,8
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	12,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1300
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling


FNS 7794 D R

Innbyggingsfryseskap


med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og åtte fryseskuffer for maks. komfort.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)