

H 2456 B ACTIVE

Stekeovn

i moderne design med timer og PerfectClean.



- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Spesielt enkel rengjøring – PerfectClean-utstyr
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Beskytter mot forbrenning . kald front
- Alltid punktlig takket være perfekt tidsstyring – tidsfunksjoner

EAN: 4002516785262 / Materialnummer: 12453610 /
Gammelt materialnummer: 22245624NER

Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
Brytere som kan trykkes inn	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
Tining	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	EasyControl
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Restvarmeutnyttelse	•
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Platetoppstyring	
Kombinasjon med HiLight-platetopp	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–280
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	280
Nisjebredden min. i mm	560

H 2456 B ACTIVE

Stekeovn

i moderne design med timer og PerfectClean.



EAN: 4002516785262 / Materialnummer: 12453610 /

Gammelt materialnummer: 22245624NER

Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	569
Vekt i kg	42,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,50
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	2
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist	1
Uttakbare føringslister (par)	1

H 2456 B ACTIVE

Stekeovn

i moderne design med timer og PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings