

H 2457 BP ACTIVE

Stekeovn

moderne design med tidsur og pyrolyserengjøring til en flott inngangspris.



- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Enkel håndtering – FlexiClip-skinner
- Beskytter mot forbrenning . kald front

EAN: 4002516785583 / Materialnummer: 12453640 /
Gammelt materialnummer: 22245725NER

Konstruksjon og design	
Brytere som kan trykkes inn	•
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Pizza & pai	•
Omluftsgrill	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Design	
Farge	ObsidianSort
Betjeningskomfort	
Display	EasyControl
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Energieffektivitet	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Dørhengsel	under
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot

H 2457 BP ACTIVE

Stekeovn

moderne design med tidsur og pyrolyserengjøring til en flott inngangspris.



EAN: 4002516785583 / Materialnummer: 12453640 /


Gammelt materialnummer: 22245725NER

Temperaturer i °C	30–280
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	280
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nøytralleder	Ja
Nettkabel med støpsel	•
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner HFC 70-C (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1


H 2457 BP ACTIVE

Stekeovn


moderne design med tidsur og pyrolyserengjøring til en flott inngangspris.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings