

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Alt helt tørt – AutoOpen-tørking
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra ?? liter i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516763123 / Materialnummer: 12469670 /
Gammelt materialnummer: 21719162NER

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516763123 / Materialnummer: 12469670 /

Gammelt materialnummer: 21719162NER

Ekstra stille 40 dB(A)

Maskinrens

Oppvaskalternativer

AutoDos

Express

Ekstra rent

Ekstra tørt

Kurvinnredning

Plassering av bestikk

FlexCare-glassholder

FlexCare-kopphylle

Kurvinnredning

Antall kuverter

MultiClip

Sikkerhet

Waterproof-system

Sil-kontrollampe

Barnesikring

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

Nisjebredde maksimal i mm

Nisjehøyde minimal i mm

Nisjehøyde maksimal i mm

Nisjedybde i mm

Produktbredde i mm

Produkthøyde i mm

Produktdybde i mm

Produktdybde med åpent dør i cm

Nettvekt i kg

Total tilkoblingsverdi i kW

Spenning i V

Sikring i A

Faseantall

Standard for elektrisk frekvens

Lengde vanninntaksslange i cm

Lengde vannavløpsslange i cm

Lengde på elektrisk ledning i m

Min. frontplatevekt i kg

Maks. frontplatevekt i kg

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

Verdikupong for 6 x PowerDisk

Verdikupong for en pakke med glansmiddel, regenereringssalt, DishClean

•

•

•

•

•

•

3D-MultiFlex-skuff

2

1

ExtraComfort

14

•

•

•

•

600

600

805

870

550

598

805

550

116,5

47,0

2,00

230

10

1

50

1,50

1,50

1,70

4,0

11,0

7,0

14,0

dansk, deutsch, english

(GB), español, français (FR),

norsk, suomi, svenska

•

•

•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)