

KM 7466 FR 125 Edition  
Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 kraftig PowerFlex-kokeområde
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home

EAN: 4002516775959 / Materialnummer: 12484700 /  
Gammelt materialnummer: 26746600NER

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
<b>PowerFlex-kokesoner</b>	
Antall	2
Type	PowerFlex-kokesone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 140-190
Maks. booster-effekt i W	2500
Maks. effekt i W	1850
Maks. TwinBooster-effekt i W	3000
<b>2. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. booster-effekt i W	1700
Maks. effekt i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
<b>3. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•


KM 7466 FR 125 Edition  
 Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
 med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



EAN: 4002516775959 / Materialnummer: 12484700 /  
 Gammelt materialnummer: 26746600NER

Permanent kokekarsensor	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Varselur	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (høyde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	560
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	490
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	45
Vekt i kg	11
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Nettkabel	Ja
Verdikupong for en GGRP Gourmet-grillplate	•

KM 7466 FR 125 Edition  
Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)