

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A-10 % QuickPowerWash for ekstra effektiv og rask vask.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Spar ytterligere energi med A -10 %*
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats#
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter**

* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516774952 / Materialnummer: 12485840 /

Gammelt materialnummer: 11SE4631NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med hvit ring
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skåneprogram	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	10%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	43
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	48
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A-10 % QuickPowerWash for ekstra effektiv og rask vask.



EAN: 4002516774952 / Materialnummer: 12485840 /

Gammelt materialnummer: 11SE4631NDS

Profesjonell Eco-motor

Vaskeprogrammer

QuickPowerWash

Bomull

Lettstelt

Finvask

Skjorter

Ull (håndvask)

Express 20

Mørkt tøy/Denim

Impregnering

Pumpe/Sentrifugering

ECO 40-60

Tillegg vask

Kort

Forvask

Høyere vannstand

Ekstra skylling

Strykeklart

Varselsignal

Kvalitet

Motvekter laget av støpejern

Sikkerhet

Vannsikringssystem

Watercontrol-System

Barnesikring

PIN-kode

Optisk grensesnitt

Tekniske data

Mål i mm (bredde)

596

Mål i mm (høyde)

850

Mål i mm (dybde)

643

Produktdybde med åpnet dør i mm

1077

Vekt i kg

93

Total tilkoblingsverdi i kW

2,10-2,40

Spenning i V

220-240

Sikring i A

10

Frekvens i Hz

50

Lengde på elektrisk ledning i m

2

Vedlagt tilbehør

3 Kapsler

Verdikupong for Miele vaskemidler

WSE463 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med A-10 % QuickPowerWash for ekstra effektiv og rask vask.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm