

KWT 6322 UG-1

Vintemp.skap for plassering under benk med FlexiFrame og Push2open for flott design og større fleksibilitet.



- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning
- Optimal beskyttelse av vin med UV-filter i den tonede glassdøren
- Sikker vinlagring takket være uttrekkbare trehyller

EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 / Gammelt materialnummer: 36632202EU1

Produktkategori	
Vinskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Innbyggingsprodukt, for plassering under benk	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Frontfarge	Glassdør
Belysning av vinsone	LED-belysning
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Nødvendig ekstrautstyr	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Døråpningshjelp	Push2open
Push2open	•
Antall treister	4
Materiale brukt i treistene	Bøk
Antall FlexiFrame-rister	3
NoteBoard	Ja
Svært lite vibrasjon under lagring	•
Styring	
Betjeningskonsept	TouchControl
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
Antall temperatursoner	2
Min. justerbart temperaturområde i °C	5
Maks. justerbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	G
Energiforbruk per år i kWh	138,00
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,39
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	600
Nisjebredde i mm maks.	600
Nisjehøyde i mm min.	820
Nisjehøyde i mm maks.	870
Nisjedybde i mm	580
Produktbredde i mm	597
Produkthøyde i mm	822
Produktdybde i mm	577
Vekt i kg	48,0
Klimaklasse	SN-ST
Kjølesone i l	94

KWT 6322 UG-1

Vintemp.skap for plassering under benk med FlexiFrame og Push2open for flott design og større fleksibilitet.



EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 /

Gammelt materialnummer: 36632202EU1

Plass til antall 0,75 l flasker Bordeaux 34 flasker

Lydnivåklasse (A-D) B

Støyutslipp i dB(A) re1pW 35

Strømforbruk i milliampere (mA) 1500

Spenning i V 220-240

Sikring i A 10

Faseantall 1

Frekvens i Hz 50

Lengde på elektrisk ledning i m 2,8


Vedlagt tilbehør

Active AirClean-filter


•

KWT 6322 UG-1


Vintemp.skap for plassering under benk med FlexiFrame og Push2open for flott design og større fleksibilitet.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)