

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

i profesjonell kvalitet med programtid på 79 min, for enkel oppstilling.



- Trommolvolum 64 l , kapasitet 8.0 kg
- Panel i rustfritt stål og Miele skånetrommel
- Leveres klar for tilkobling inkl. plugg
- Profesjonell programtid på kun 79 min ved en tekstilmengde på 8.0 kg
- Plassbesparende oppst. i vask-tørk-søyle

EAN: 4002516791485 / Materialnummer: 12506950 /

Gammelt materialnummer: 51110801NDS

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	SmartBiz
Front	Lotushvit
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommolvolum i l	64
Døråpning [Ø] i mm	300
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel av rustfritt stål	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningsentre	•
Egnet for husholdninger	•
<b>Effektdata</b>	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,50
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,16
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	52,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,30
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	79
Restfuktighet ved kald skylning i %	49
Sentrifugehastighet i o/min	1400
g-kraft	535
Testede driftstimer	15000
<b>Styring</b>	
Styringstype	DirectSensor 7 segment
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med klartekst	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90-2,20
Totaltilkobling i kW	2,10-2,40
Sikring i A	10
Leveres med støpsel	•
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpspumpe	DN 22
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

i profesjonell kvalitet med programtid på 79 min, for enkel oppstilling.



EAN: 4002516791485 / Materialnummer: 12506950 /

Gammelt materialnummer: 51110801NDS

Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	636
Ytre mål, bruttohøyde i mm	944
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	690
Nettovekt i kg	91,0
Bruttovekt i kg	95
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,00
<b>Utstyr</b>	
Motstandsdyktig flens av rustfritt stål	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Sentrifugeringsklasse (A-G)	B
Vektet energiforbruk per 100 vask med programmet «ECO 40-60» i kWh	43
Vektet vannforbruk per vask med programmet «ECO 40-60» i l	48
Lydnivåklasse (ved sentrifugering) (A-D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A)re1pW	69
Programtid i programmet «ECO 40-60» i min.	219
Resirkuleringsgrad i %	95
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•