

KU 7015 D

Kjøleskap for plassering under benk med LED-belysning og delte dørhyller i en kompakt design.



- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Fleksibel innerdør – delt dørhylle
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer med Superkjøl-automatikk

EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 /
Gammelt materialnummer: 36701510EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Innbyggingsprodukt, for plassering under benk	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
ComfortClean	•
Styring	
Betjeningskonsept	EasyControl
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	3
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	1
Hyller i døren	3
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	74,10
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,20
Sikkerhet	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	600
Nisjebredde i mm maks.	600
Nisjehøyde i mm min.	820
Nisjehøyde i mm maks.	880
Nisjedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøyde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vekt i kg	32,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	127
Totalt nyttevolum i l	127
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	34

KU 7015 D

Kjøleskap for plassering under benk
med LED-belysning og delte dørhyller i en kompakt design.




EAN: 4002516779216 / Materialnummer: 12519110 /
Gammelt materialnummer: 36701510EU1


Strømforbruk i milliampere (mA)	2000
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

KU 7015 D


Kjøleskap for plassering under benk med LED-belysning og delte dørhyller i en kompakt design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)