

KU 7030 D

Kjøleskap for plassering under benk med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i en kompakt design.



- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Rask nedkjøling av matvarer med Superkjøl-automatikk
- Dempet lukking av døren med SoftClose

EAN: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 / Gammelt materialnummer: 36703010EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Innbyggingsprodukt, for plassering under benk	•
Dørhengsel	Uttrekksvogn
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	3
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	73,90
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,20
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredden i mm min.	600
Nisjebredden i mm maks.	600
Nisjehøyden i mm min.	820
Nisjehøyden i mm maks.	880
Nisjedybden i mm	560
Produktbredden i mm	597
Produkt høyden i mm	818
Produkt dybden i mm	550
Vekt i kg	39,0
Maks. dørvækt for kjøledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	125
Totalt nyttevolum i l	124
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	32
Strømforbruk i milliampere (mA)	2000
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10

KU 7030 D

Kjøleskap for plassering under benk med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i en kompakt design.




EAN: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 /
Gammelt materialnummer: 36703010EU1


Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

KU 7030 D


Kjøleskap for plassering under benk med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i en kompakt design.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7030D, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)