

## DAS 2620 Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Elegant design – matt sort betjeningspanel med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gammelt materialnummer: 28S2620MNER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	Matt svart
<b>Konstruksjon</b>	
Slimline-ventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrastyr	DUU 151,DUU 150
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Boostertrinn	1
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	41,7
Energiklasse (A+++ til D)	A
Klasse for fettfilteringsgrad	A
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antall fettfiltere i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	1
<b>Belysning</b>	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	310 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	195
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	295
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	410
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	555
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0


DAS 2620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /  
Gammelt materialnummer: 28S2620MNER

<b>Omluft</b>	
Lufteffekt i nivå 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	190
Lufteffekt i nivå 2 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	290
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	415
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	550
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Nettvekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•

DAS 2620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings