


KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn



- Pen overflate for en unik kjøkkendesign – MattFinish
- Intuitivt hurtigvalg ved hjelp av tallrekker – Smart Select White
- 6 Kokesoner inkl. 3 effektive PowerFlex-kokeområder
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home

EAN: 4002516788683 / Materialnummer: 12526910 /


Gammelt materialnummer: 26757673NER

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	-/•
Ripebestandig overflate	MattFinish
Farge på glasskeramikken	Matt sort
Resistent mot fingeravtrykk	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	6
Antall kokeområder	3
Maksimalt antall kokekar	6
PowerFlex-kokesoner	
Antall	6
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbrukt i W	3000
Maks. TwinBooster-effektforbrukt i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	3400
Maks. effekt i W	3150
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	midterst
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn



EAN: 4002516788683 / Materialnummer: 12526910 /

Gammelt materialnummer: 26757673NER

Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect White
Displayfarge	Hvit
Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	16
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	9,20

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn



EAN: 4002516788683 / Materialnummer: 12526910 /

Gammelt materialnummer: 26757673NER

Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja

