

DAS 4620 Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gammelt materialnummer: 28S4620MNER

Konstruksjon og design	
Farge	Matt svart
Konstruksjon	
Slimline-ventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUU 151,DUU 150
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	23,1
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
ECO-motor	•
Klasse for fettfilteringsgrad	A
ECO-motor (likestrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Vedlikeholdskomfort	
Ventilorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
Filtersystem	
Antall fettfiltere i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	1
Belysning	
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	280
Lufteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	400
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m ³ /t)	600
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	38,0


DAS 4620
Slimline-ventilatorer
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gammelt materialnummer: 28S4620MNER

Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Omluft	
Lufteffekt i nivå 1 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	165
Lufteffekt i nivå 2 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	265
Lufteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	380
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	585
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Nettovekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,09
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•

DAS 4620
Slimline-ventilatorer
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings