

CM 5510 125 Edition
Frittstående kaffemaskin
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og intens kaffearoma – AromaticSystem
- Kremet melkeskum for mange typer kaffedrikker
- Komfortabel rengjøring, pleie og vedlikehold – rengjøringsprogr.
- Komfortabel oppvertning – For større mengder – Kannefunksjon

EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /
Gammelt materialnummer: 29551021NER

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon og design	
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem	•
Fordeler	
AromaticSystem	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Programmerbare nyterprofiler	2
Kjeglekvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
Trinnløs høydejustering av drikkedysen min. i cm	8,0
Trinnløs høydejustering av drikkedysen maks. i cm	13,5
Multilingua	•
Antall bønnesorter	1
Antall bønnebeholdere	1
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	200
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	200
Kapasitet, vanntank i l	1,3
Kapasitet, restbeholder i antall	7
Kapasitet dryppskål i l	0,8
Lett tilgjengelige beholdere	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•

CM 5510 125 Edition
Frittstående kaffemaskin
med OneTouch for Two-tilberedning for fullkommen kaffenytelse.



EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /
Gammelt materialnummer: 29551021NER

Melkeskum dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•
Kaffekanne	•
Effektivitet og bærekraft	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Vedlikeholdskomfort	
Manuell avkalking	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Produktbredde i mm	241
Produkt høyde i mm	360
Produkt dybde i mm	460
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på elektrisk ledning i m	1,2
Vedlagt tilbehør	
Avkalkingstabletter	•
Rengjøringsstabletter	•
Hurtigveiledning på baksiden av maskinen	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,