

DAH 1650 Active  
Dekorventilatorer for vegg  
med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



- Skråstilt ventilator – med glasskjerme i 598 mm bredde
- Effektiv – 635 m<sup>3</sup>/h i boostertrinn
- Effektiv filtrering – metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002516803508 / Materialnummer: 12559230 /  
Gammelt materialnummer: 28H1650BNER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	ObsidianSort
<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
ComfortControl	•
Betjening	ComfortControl
PÅ/AV-bryter	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	1
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	56,2
Energiklasse (A+++ til D)	B
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
<b>Filtersystem</b>	
Antall fettfiltere i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	2
<b>Belysning</b>	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	260
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	325
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	405
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	635
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt i nivå 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	215


DAH 1650 Active  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



EAN: 4002516803508 / Materialnummer: 12559230 /  
 Gammelt materialnummer: 28H1650BNER

Lufteffekt i nivå 2 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	290
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	385
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	570
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	67,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	53,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern i mm	830–1210
Samlet høyde for omluftsventilatorer i omluftsdrift i mm	443
Bredde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern min. i mm	830
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	443
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	443
Dybde ventilatorskrog i mm	388
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	443
Nettvekt i kg	13,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,24
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•

DAH 1650 Active  
Dekorventilatorer for vegg  
med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



DAH1650 Installation drawings