

DAH 1650 Active Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Effektiv – 635 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift

EAN: 4002516803508 / Materialnummer: 12559230 /
Gammelt materialnummer: 28H1650BNER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
Design	
Farge	ObsidianSort
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
PÅ/AV-bryter	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	56,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Filtersystem	
Antall metalfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	260
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	325
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	405
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	635
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	385
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	570
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0


DAH 1650 Active
 Dekorventilatorer for vegg
 med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



EAN: 4002516803508 / Materialnummer: 12559230 /
 Gammelt materialnummer: 28H1650BNER

Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	830–1210
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	443
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	830
Bredde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	443
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	443
Dybde ventilatorskrog i mm	388
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	443
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettovekt i kg	13,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,24
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DAH 1650 Active
Dekorventilatorer for vegg
med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



DAH1650 Installation drawings