

## DAH 1650 Active Dekorventilatorer for vegg med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Effektiv – 635 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftstrift

EAN: 4002516804048 / Materialnummer: 12559240 /  
Gammelt materialnummer: 28H1650WNER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Farge	BriljantHvit
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
PÅ/AV-bryter	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	56,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Antall metalfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	260
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	325
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	405
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	635
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	385
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	570
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0


DAH 1650 Active  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



EAN: 4002516804048 / Materialnummer: 12559240 /  
 Gammelt materialnummer: 28H1650WNER

Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	830–1210
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	443
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	830
Bredde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	443
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	443
Dybde ventilatorskrog i mm	388
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	443
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettovekt i kg	13,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,24
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

DAH 1650 Active  
Dekorventilatorer for vegg  
med energibesparende LED-belysning og elegant touchbetjening



DAH1650 Installation drawings