

DAH 2660 Escala
Dekorventilatorer for vegg
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 598 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftsdrift

EAN: 4002516804260 / Materialnummer: 12559380 /
Gammelt materialnummer: 28H2660BNER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 29 luktfilter
Design	
Farge	ObsidianSort
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
PÅ/AV-bryter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	72,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	315
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	415
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	675
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	28,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	280
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	380
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	575

DAH 2660 Escala
 Dekorventilatorer for vegg
 med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



EAN: 4002516804260 / Materialnummer: 12559380 /
 Gammelt materialnummer: 28H2660BNER

Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•

Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	830–1210
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	443
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	830
Bredde ventilatorskrog i mm	598
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	443
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	443
Dybde ventilatorskrog i mm	388
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	443
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	15,5
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150


Vedlagt tilbehør

Tilbakeslagsklaff	•
-------------------	---

Ekstraustyr

Aktivkullfilter	Nein
-----------------	------

DAH 2660 Escala
Dekorventilatorer for vegg
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



DAH2660 Installation drawings