

DAH 2960 Escala  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



- Skråstilt ventilator – med glasskjerm i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002516804352 / Materialnummer: 12559400 /  
 Gammelt materialnummer: 28H2960BNER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Farge	ObsidianSort
Kantventilasjon	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
PÅ/AV-bryter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	B
Årlig energiforbruk i kWh/år	72,3
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	D
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	300 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Luftteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	215
Luftteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	315
Luftteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	415
Luftteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	675
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
<b>Omluft</b>	
Luftteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	190
Luftteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	280
Luftteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	380
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	575



DAH 2960 Escala  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



EAN: 4002516804352 / Materialnummer: 12559400 /  
 Gammelt materialnummer: 28H2960BNER

Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	830–1210
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	443
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	830
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	443
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	443
Dybde ventilatorskrog i mm	388
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	443
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	18,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

DAH 2960 Escala  
Dekorventilatorer for vegg  
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



DAH2960 Installation drawings