

DAH 2960 Escala  
Dekorventilatorer for vegg  
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



- Skråstilt ventilator – med glasskjerme i 898 mm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gammelt materialnummer: 28H2960GNER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge på produktet	Grafittgrå
<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Kantventilasjon	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
ComfortControl	•
Betjening	ComfortControl
PÅ/AV-bryter	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	1
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	72,3
Energiklasse (A+++ til D)	B
Klasse for fettfiltreringsgrad	D
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	B
Belysningsklasse	A
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antall fettfiltere i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	2
<b>Belysning</b>	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	300 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lutteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	215
Lutteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	315
Lutteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	415
Lutteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	675
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	27,0

DAH 2960 Escala  
Dekorventilatorer for vegg  
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gammelt materialnummer: 28H2960GNER

Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13 33,0

Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13 39,0

Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13 51,0

#### Omluft

Lutteffekt i nivå 1 (m<sup>3</sup>/t) i henhold til EN 61591 190

Lutteffekt i nivå 2 (m<sup>3</sup>/t) i henhold til EN 61591 280

Lutteffekt i nivå 3 (m<sup>3</sup>/t) i henhold til EN 61591 380

Lutteffekt i boostertrinn 1 (m<sup>3</sup>/t) i henhold til EN 61591 575

Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3 47,0

Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3 54,0

Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3 60,0

Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3 71,0

Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13 33,0

Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13 40,0

Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13 46,0

Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13 57,0

#### Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling •

Ettlags bruddsikkert glass (ESG) •

#### Tekniske data

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm 830–1210

Samlet høyde for omluftsventilatorer i omluftsdrift i mm 443

Bredde ventilatorskrog i mm 898

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm 830

Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm 1210

Høyde ventilatorskrog i mm 443

Total ventilatorhøyde omluft min. i mm 443

Dybde ventilatorskrog i mm 388

Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm 443

Nettvekt i kg 18,0

Lengde på elektrisk ledning i m 1,3

Jordet stikkontakt •

Minimum høyde over elektriske platetopper i mm 450

Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm 650

Faseantall 1

Total tilkoblingsverdi i kW 0,20

Spenning i V 230

Sikring i A 10

Frekvens i Hz 50

#### Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe •

Utluftningstilkobling oppe og bak •

DAH 2960 Escala  
Dekorventilatorer for vegg  
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



EAN: 4002516804390 / Materialnummer: 12559410 /  
Gammelt materialnummer: 28H2960GNER

Diameter på utluftningsstuss i mm



150

**Vedlagt tilbehør**

Tilbakeslagsklaff

•

DAH 2960 Escala  
Dekorventilatorer for vegg  
med Con@ctivity og smart touchbetjening for enkel styring



DAH2960 Installation drawings