

DAH 4980 125 Gala Ed  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med matt sort glasspanel som elegant Highlight og SmartControl White



- Skråstilt ventilator – med frontpanel i 898 mm bredde
- Tilkobling med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Perfekt match – glasspanel og ventilatorkabinett i samme farge

EAN: 4002516804543 / Materialnummer: 12559600 /  
 Gammelt materialnummer: 28H4980MNER

<b>Jubileumskampanje</b>	
Jubileumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Farge	ObsidianSort matt
Kantventilasjon	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
SmartControl White	•
PÅ/AV-bryter	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	28,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	D
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	2
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	260 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	215
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	315
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	415
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	660
Lufteffekt boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /t)	875

DAH 4980 125 Gala Ed  
 Dekorventilatorer for vegg  
 med matt sort glasspanel som elegant Highlight og SmartControl White



EAN: 4002516804543 / Materialnummer: 12559600 /  
 Gammelt materialnummer: 28H4980MNER

Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	38,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	50,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591	175
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591	275
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591	430
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m³/h) iht. EN 61591	625
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m³/h) iht. EN 61591	720
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	32,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	830-1210
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	420
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	830
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	1210
Høyde ventilatorskrog i mm	420
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	420
Dybde ventilatorskrog i mm	381
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	420
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	18,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,3
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,22
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50



DAH 4980 125 Gala Ed  
Dekorventilatorer for vegg  
med matt sort glasspanel som elegant Highlight og SmartControl White



EAN: 4002516804543 / Materialnummer: 12559600 /  
Gammelt materialnummer: 28H4980MNER

<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstrautstyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed  
Dekorventilatorer for vegg  
med matt sort glasspanel som elegant Highlight og SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings