

## DAC 2940 Stella

### Takventilator

i kompakt design med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel som kan utformes individuelt

EAN: 4002516804635 / Materialnummer: 12564120 /  
Gammelt materialnummer: 28C2940SNER

<b>Konstruksjon</b>	
Takventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Farge	rustfritt stål
Kantventilasjon	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrinn (antall uten Booster-trinn)	3
EasySwitch	•
PÅ/AV-bryter	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,7
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	4
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	2 x 7,2 W
Belysning i Lx	525 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteeffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	235
Lufteeffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	400
Lufteeffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	510
Lufteeffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	685
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	55,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0

## DAC 2940 Stella

### Takventilator

i kompakt design med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



EAN: 4002516804635 / Materialnummer: 12564120 /


Gammelt materialnummer: 28C2940SNER

Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	45,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	165
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	325
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	425
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	525
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	59,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	65,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	44,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern min. i mm	196
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern maks. i mm	196
Høyde ventilatorskrog i mm	196
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	196
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	196
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	16,7
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,17
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling fra siden	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Reduksjonsstuss fra 150 til 125 mm Ø	•
Fjernstyring	•
Tilbakeslagsklaff	•
<b>Ekstraustyr</b>	
Aktivkullfilter	Nein

## DAC 2940 Stella

### Takventilator

i kompakt design med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings