

DAC 4240 Stella Ambient

Takventilator

med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde



- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel

EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /
Gammelt materialnummer: 28C4240HNER

Konstruksjon	
Takventilator	•
Konstruksjon og design	
Farge	Matthvit
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 35-P
Design	
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
EasySwitch	•
PÅ/AV-bryter	•
Etterløpstad 5/15 min	•
Booster-trinn	2
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,2
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Filtersystem	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	4
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Belysning i Lx	440 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Stemningsbelysning	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	235
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	510
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	685

DAC 4240 Stella Ambient

Takventilator

med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde



EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /

Gammelt materialnummer: 28C4240HNER

Lufteffekt boostertrinn 2 (m ³ /t)	750
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	44,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	165
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	320
Lufteffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	520
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	420
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	550
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	58,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	196
Bredde ventilatorskrog i mm	1165
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	196
Høyde ventilatorskrog i mm	196
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	196
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	196
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	21,4
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,19
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling fra siden	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150

DAC 4240 Stella Ambient

Takventilator

med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde




EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /
Gammelt materialnummer: 28C4240HNER

Vedlagt tilbehør	
Reduksjonsstuss fra 150 til 125 mm Ø	•
Fjernstyring	•
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstrautstyr	
Aktivkullfilter	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Takventilator

med stemningsbelysning, kompakt og effektiv med 1165 mm bredde



DAC2240, DAC4240 Installation drawings