

DAC 4940 Stella Ambient

Takventilator

kompakt og effektiv med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



- Enkel installasjon ved omluftdrift med Plug&Play
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- ECO-motor med svært lavt støynivå ved høy lufteffekt
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel som kan utformes individuelt

EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gammelt materialnummer: 28C4940MNER

Konstruksjon	
Takventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKF 35-P
Design	
Farge	Matt svart
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
EasySwitch	•
PÅ/AV-bryter	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstad 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	32,0
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	4
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Belysning i Lx	470 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Stemningsbelysning	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	235
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	395
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	505
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	680
Lufteffekt boostertrinn 2 (m ³ /t)	755
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	42,0

DAC 4940 Stella Ambient Takventilator

kompakt og effektiv med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gammelt materialnummer: 28C4940MNER

Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	59,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	26,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	43,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	165
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	325
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	425
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	525
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	565
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	58,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	196
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	196
Høyde ventilatorskrog i mm	196
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	196
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	196
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettovekt i kg	17,7
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,19
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling fra siden	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Vedlagt tilbehør	
Reduksjonsstuss fra 150 til 125 mm Ø	•

DAC 4940 Stella Ambient

Takventilator

kompakt og effektiv med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gammelt materialnummer: 28C4940MNER

Fjernstyring

•

Tilbakeslagsklaff

•

Ekstraustyr


Aktivkullfilter

Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Takventilator

kompakt og effektiv med 880 mm bredde inkludert fjernkontroll DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings