

E 812  
Innsats  
for optimal plassering av glass.



- Egnet for overkurv O 891 og O 892
- For 7 glass med en diameter på maks. 60 mm.

EAN: 4002516855286 / Materialnummer: 12611590 /  
Gammelt materialnummer: 67581202D

| Produktkategori                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Oppvaskmaskiner friskvann                    | •                      |
| Produkttilhørighet                           |                        |
| PG 8041                                      | •                      |
| PG 8043                                      | •                      |
| PG 8045                                      | •                      |
| PG 8055                                      | •                      |
| PG 8055 U                                    | •                      |
| PG 8056                                      | •                      |
| PG 8056 U                                    | •                      |
| PG 8057 TD                                   | •                      |
| PG 8057 TD U                                 | •                      |
| PG 8058                                      | •                      |
| PG 8058 U                                    | •                      |
| PG 8059                                      | •                      |
| PG 8059 U                                    | •                      |
| PG 8060                                      | •                      |
| PG 8061                                      | •                      |
| PG 8061 U                                    | •                      |
| PG 8096                                      | •                      |
| PG 8096 U                                    | •                      |
| PG 8099                                      | •                      |
| PG 8099 U                                    | •                      |
| PFD 400                                      | •                      |
| PFD 400 U                                    | •                      |
| PFD 401                                      | •                      |
| PFD 401 U                                    | •                      |
| PFD 402                                      | •                      |
| PFD 402 U                                    | •                      |
| PFD 404                                      | •                      |
| PFD 404 U                                    | •                      |
| PFD 405                                      | •                      |
| PFD 405 U                                    | •                      |
| PFD 407                                      | •                      |
| PFD 407 U                                    | •                      |
| PFD 408 U                                    | •                      |
| Produktkategori                              |                        |
| Innsats for glass                            | •                      |
| Produktegenskaper                            |                        |
| Material                                     | Tråd, kunststoffbelagt |
| Farge                                        | hvit                   |
| Kan settes i overkurven                      | O 891, O 892           |
| Kapasitet                                    |                        |
| Glass opptil maks. 60 mm i diameter [antall] | 7                      |
| Mål og vekt                                  |                        |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm               | 250                    |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm               | 230                    |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm                | 505                    |

E 812  
Innsats  
for optimal plassering av glass.



EAN: 4002516855286 / Materialnummer: 12611590 /  
Gammelt materialnummer: 67581202D

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nettovekt i kg  | 0,68 |
| Bruttovekt i kg | 0,98 |