

H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516835899 / Materialnummer: 12619270 /

Gammelt materialnummer: 22744095NER

Konstruksjon og design	
Farge	Pearlbeige
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
Pizza & pai	•
Stekeautomatikk	•
Omluftsgrill	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•

H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516835899 / Materialnummer: 12619270 /

Gammelt materialnummer: 22744095NER

Individuelle innstillinger

•

Effektivitet og bærekraft

Energiklasse (A+++ til D) A++

Automatisk restvarmeutnyttelse

•

Effektforbruk i avslått tilstand i W

0,5

Effektforbruk i standbymodus i W

1,0

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W

2,0

Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min

20

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min

20

Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min

20

Vedlikeholdskomfort

Pyrolytisk selvrensing

•

Nedfellbart grillelement

•

CleanGlass-dør

•

Damp tekn./vannforsyning

Dampgenerator effekt i kW

1,10

Vanntank volum i l

0,3

Innsugningsrør for innsugning av vann

•

Sikkerhet

Produktkjølesystem med kjølig front

•

Sikkerhetsutkobling

•

Elektronisk barnesikring

•

Dørlås for pyrolysedrift

•

Tastesperre

•

Tekniske data

Ovnsvolum i l

49

Antall rillehøyder

3

Antall rillehøyder i ovnsrom 1

3

Antall rillehøyder i ovnsrom 2

3

Kjennetegn for rillehøyder

•

Ovnsrombelysning

1 LED-spot

Temperaturer i °C

30–300

Temperaturer min. i °C

30

Temperaturer maks. i °C

300

Nisjebredde min. i mm

560

Nisjebredde maks. i mm

568

Nisjehøyde min. i mm

450

Nisjehøyde maks. i mm

452

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

595

Produktthøyde i mm

456

Produktdybde i mm

568

Vekt i kg

38,0

Total tilkoblingsverdi i kW

3,20

Spennning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Sikring i A

16

Faseantall

1

H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516835899 / Materialnummer: 12619270 /

Gammelt materialnummer: 22744095NER

Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean HBBL 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2
Tilgjengelige språk	


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


H 7440 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn


i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings