

H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl

EAN: 4002516836032 / Materialnummer: 12619400 /
Gammelt materialnummer: 22784095NER

| Konstruksjon og design | |
|---|------------|
| Stekeovn for innbygging | • |
| Farge | Pearlbeige |
| ArtLine | • |
| Uten håndtak | • |
| Fordeler | |
| TasteControl | • |
| Hurtigoppvarming | • |
| Forvarming | • |
| Steketermometer | uten kabel |
| Varmholding | • |
| Crisp-funksjon | • |
| Funksjoner | |
| Tining | • |
| Automatikkprogrammer | • |
| Landspecifikke automatikkprogrammer | • |
| Stekeautomatikk | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grillfunksjoner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft pluss | • |
| Pizza & pai | • |
| KlimaPluss | • |
| KlimaPluss med varmluft pluss | • |
| KlimaPluss med over-/undervarme | • |
| KlimaPluss med Pizza & pai | • |
| KlimaPluss med stekeautomatikk | • |
| Langtidstilberedning | • |
| Over-/undervarme | • |
| Overvarme | • |
| Undervarme | • |
| Omluftsgrill | • |
| Spesialprogrammer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Lys på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Display på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter | • |
| Kamera i ovnsrommet | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjelp-funksjon | • |
| Tidsbestemte programmerbare dampinntak | • |
| Polyfoniske lydsignaler | • |
| Klokkeslettvisning | • |

H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516836032 / Materialnummer: 12619400 /

Gammelt materialnummer: 22784095NER

| | |
|---|----------------|
| Tidssynkronisering | • |
| Datovisning | • |
| Varselur | • |
| Programmering av starttid | • |
| Programmering av sluttid | • |
| Programmering av tilberedningstid | • |
| Visning av innstilt temperatur | • |
| Indikator for ønsket temperatur | • |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd | • |
| Forslagstemperatur | • |
| Egne programmer | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A+++ til D) | A++ |
| Automatisk restvarmeutnyttelse | • |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,5 |
| Effektforbruk i standbymodus i W | 1,0 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 2,0 |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 20 |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min | 20 |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Pyrolytisk selvrensing | • |
| Katalysator | • |
| Nedfellbart grillelement | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Damp tekn./vannforsyning | |
| Innsugningsrør for innsugning av vann | • |
| Sikkerhet | |
| Produktkjølesystem med kjølig front | • |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Dørlås for pyrolysedrift | • |
| Tastesperre | • |
| Tekniske data | |
| Ovnsvolum i l | 49 |
| Antall rillehøyder | 3 |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 1 | 3 |
| Antall rillehøyder i ovnsrom 2 | 3 |
| Kjennetegn for rillehøyder | • |
| Ovnsrombelysning | BrilliantLight |
| Temperaturer i °C | 30–300 |
| Temperaturer min. i °C | 30 |
| Temperaturer maks. i °C | 300 |
| Nisjebredden min. i mm | 560 |
| Nisjebredden maks. i mm | 568 |
| Nisjehøyde min. i mm | 450 |
| Nisjehøyde maks. i mm | 452 |
| Nisjedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 595 |

H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516836032 / Materialnummer: 12619400 /

Gammelt materialnummer: 22784095NER

| | |
|--|-----------------|
| Produktthøide i mm | 456 |
| Produktdybde i mm | 568 |
| Vekt i kg | 38,0 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 3,20 |
| Spenning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Sikring i A | 16 |
| Faseantall | 1 |
| Nettkabel med støpsel | • |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,50 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |
| Vedlagt tilbehør | |
| Stekebrett med PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean HBBL 71 | 1 |
| Universalpanne med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Bake- og stekerister med PyroFit | 1 |
| FlexiClip-skinner PyroFit (par) | 1 |
| Trådløst steketermometer | 1 |
| Uttakbare føringslister med PyroFit (par) | 1 |
| Avkalkingstabletter | 2 |

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX

Håndtaksløs kompaktstekeovn


i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings