

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengjøring ovnsrom med PerfectClean og linstruktur
- Jevnere og raskere resultater – Quick & Gentle
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Med et tastetrykk mot målet – Hurtigmikro og Popcorn-tast

EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /
Gammelt materialnummer: 22784096NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn med mikrobølge for innbygging	•
Farge	Pearlbeige
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
Quick & Gentle	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	med kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Langtidstilberedning	•
Mikrobølge	•
Mikrobølge med stekeautomatikk	•
Mikrobølge med grill	•
Mikrobølge med varmluft pluss	•
Mikrobølge med omluftsgill	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 i 1	Stekeovn, Mikrobølgeovn, Stekeovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Popcorn-funksjon	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge

i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /

Gammelt materialnummer: 22784096NER

Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Hurtigmikro	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur og PerfectClean	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	43
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styrt mikrobølgeeffekt	•
Effekttrinn for mikrobølge i W	
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyden min. i mm	450
Nisjehøyden maks. i mm	452
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	595
Produkt høyden i mm	456
Produkt dybden i mm	562
Vekt i kg	38,0

H 7840 BMX

Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge
i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /
Gammelt materialnummer: 22784096NER

Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling

Vedlagt tilbehør

Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Steketermometer med kabel	1
Glassbrett	2


Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BMX


Håndtaksløs kompaktstekeovn med mikrobølge i perfekt kombinerbar design, med automatikkprogrammer og steketermometer.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings