


DGC 7860 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516821274 / Materialnummer: 12619770 /

Gammelt materialnummer: 23786099NER

| | |
|--|---------|
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Overvarme | • |
| Undervarme | • |
| Kaker spesial | • |
| Eco-varmluft | • |
| Eco-dampkoking | • |
| Tining | • |
| Gourmetpanne | • |
| Oppvarming | • |
| Forvarming av tallerkener | • |
| Automatikkprogrammer | • |
| Landspesifikke automatikkprogrammer | • |
| Spesialprogrammer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| Bevegelsessensor MotionReact | • |
| MotionReact: Lys på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Display på når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Kvittring signaltone når man nærmer seg | • |
| MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjelp-funksjon | • |
| Motorisert hevepanel | • |
| Mengdeuavhengig tilberedning | • |
| Dampkoking på inntil 4 riller samtidig | • |
| Menytilberedning | • |
| Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden | • |
| Polyfoniske lydsignaler | • |
| Klokkeslettvisning | • |
| Datovisning | • |
| Varselur | • |
| Programmering av starttid | • |
| Programmering av sluttid | • |
| Programmering av tilberedningstid | • |
| Visning av innstilt temperatur | • |
| Indikator for ønsket temperatur | • |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd | • |
| Forslagstemperatur | • |
| Egne programmer | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A+++ til D) | A+ |

DGC 7860 HCX Pro
Håndtaksløs kombidampovn
for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.


EAN: 4002516821274 / Materialnummer: 12619770 /
Gammelt materialnummer: 23786099NER

| Vedlikeholdskomfort | |
|--|-----------------|
| Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur | • |
| Nedfellbart grillelement | • |
| Ekstern dampgenerator | • |
| HydroClean | • |
| Vedlikeholdsprogram – bløtlegging | • |
| Vedlikeholdsprogram – skylling | • |
| Ovnsrom-tørkeprogram | • |
| Hurtiglåsmekanisme for føringslister | • |
| Uttakbare føringslister | • |
| Avkalking | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Damp tekn./vannforsyning | |
| DualSteam | • |
| Dampgenerator effekt i kW | 3,30 |
| Vanntank volum i l | 1,4 |
| Vanntank bak hevepanel | • |
| Kondensbeholder bak hevepanel | • |
| Avløpsfilter | • |
| Sikkerhet | |
| Produktkjølesystem med kjølig front | • |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Dampkjølesystem | • |
| Tastesperre | • |
| Tekniske data | |
| Ovnsvolum i l | 67 |
| Antall rillehøyder | 4 |
| Produktmål (B x H x D) i mm | 595 x 596 x 567 |
| Kjennetegn for rillehøyder | • |
| Dørhengsel | under |
| Ovnsrombelysning | BrilliantLight |
| Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C | 30 |
| Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C | 230 |
| Temperaturer ved damptilberedning min. i °C | 40 |
| Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C | 100 |
| Nisjebredde min. i mm | 560 |
| Nisjebredde maks. i mm | 568 |
| Nisjehøyde min. i mm | 590 |
| Nisjehøyde maks. i mm | 595 |
| Nisjedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 595 |
| Produkthøyde i mm | 596 |
| Produktdybde i mm | 567 |
| Vekt i kg | 46,4 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 3,45 |
| Spenning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50 |

DGC 7860 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516821274 / Materialnummer: 12619770 /

Gammelt materialnummer: 23786099NER

| | |
|---|-----------------|
| Sikring i A | 16 |
| Faseantall | 1 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |
| Vedlagt tilbehør | |
| Universalpanne med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par) | 1 |
| Trådløst steketermometer | 1 |
| Uttakbare føringslister (par) | 1 |
| Perforerte damppanner i rustfritt stål | 2 |
| Tette damppanner i rustfritt stål | 1 |
| HydroClean-rengjøringsmiddel | 1 |
| Avkalkingstabletter | 2 |


DGC 7860 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings