


DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål


EAN: 4002516821281 / Materialnummer: 12619780 / Gammelt materialnummer: 23786599NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
Farge	Pearlbeige
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Konstruksjon og design	
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Sous-vide	•
Pizza & pai	•
Omluftsgrill	•

DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516821281 / Materialnummer: 12619780 /

Gammelt materialnummer: 23786599NER

Grill	•
Grill liten	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kaker spesial	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Tining	•
Gourmetpanne	•
Oppvarming	•
Forvarming av tallerkener	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittring signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 4 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+

DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.

EAN: 4002516821281 / Materialnummer: 12619780 /


Gammelt materialnummer: 23786599NER

Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	67
Antall rillehøyder	4
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vekt i kg	46,4
Total tilkoblingsverdi i kW	3,45
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1

DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516821281 / Materialnummer: 12619780 /

Gammelt materialnummer: 23786599NER

Lengde på vanninntaksslange i m	2,0
---------------------------------	-----

Lengde på vannavløpsslange i m	3,0
--------------------------------	-----

Bytt lyspære	Serviceavdeling
--------------	-----------------

Vedlagt tilbehør

Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
---	---

Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
---	---

FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par)	1
---	---

Trådløst steketermometer	1
--------------------------	---

Uttakbare føringslister (par)	1
-------------------------------	---

Perforerte damppanner i rustfritt stål	2
--	---

Tette damppanner i rustfritt stål	1
-----------------------------------	---


HydroClean-rengjøringsmiddel	1
------------------------------	---

Avkalkingstabletter	2
---------------------	---


DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling


for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings