

CVA 7845

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.



- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescale og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- To kopper med ett tastetrykk – OneTouch for Two

EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gammelt materialnummer: 29784550NER

Konstruksjon og design	
Farge	Pearlbeige
Konstruksjon og design	
Innbyggingskaffemaskin med bønnesystem	•
VitroLine	•
Artline	•
Fordeler	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
DoubleShot	•
Programmerbare nyterprofiler	10
Kjglekvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skjult dørhåndtak	•
BrilliantLight	•
Belysning av bryggenhet	•
Ekspertmodus	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelpesfunksjon	•
Antall bønnesorter	3
Antall bønnebeholdere	3
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	150
Kapasitet pr. bønnebeholder B i g	300
Kapasitet pr. bønnebeholder C i g	150
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	600
Uttagbare bønnebeholdere	•
Kapasitet, vanntank i l	2,7
Kapasitet melkebeholder i l	0,7

CVA 7845

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.



EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gammelt materialnummer: 29784550NER

Kapasitet, restbeholder i antall	17
Kapasitet dryppskål i l	1,6
Lett tilgjengelige beholdere	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Programmerbar innkoblingstid	•
Programmerbar utkoblingstid	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dobbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dobbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dobbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dobbel	•
Long black enkel	•
Long black dobbel	•
Varmt vann enkel	•
Varmt vann dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•
Svært varmt vann dobbel	•
Sort te enkel	•
Sort te dobbel	•

CVA 7845

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.

EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gammelt materialnummer: 29784550NER

Urtete enkel	•
Urtete dobbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dobbel	•
Grønn te enkel	•
Grønn te dobbel	•
Hvit te enkel	•
Hvit te dobbel	•
Japansk te enkel	•
Japansk te dobbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dobbel	•
Kaffekanne	•
Tekanne	•
Effektivitet og bærekraft	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	1,4
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
AutoDescal	•
Manuell avkalking	•
AutoClean	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Minimal nisjebredde i mm	560
Maksimal nisjebredde i mm	568
Minimal nisjehøyde i mm	450
Maksimal nisjehøyde i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Høydejusterbar drikkedyse i cm	16,5
Høydejusterbar drikkedyse i cm	4,0
Produktbredde i mm	595
Produkt høyde i mm	455
Produkt dybde i mm	475
Dybde med åpent dør i cm	108,0
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spennings i V	220-240

CVA 7845

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.



EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gammelt materialnummer: 29784550NER

Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på vanninntaksslange i m	1,5
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Vedlagt tilbehør	
Melkebeholder av glass	•
Avkalkingspatron	•
AutoCleaner	•

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
□□□□□□□□, □□□, □
□□□, □□□□□□, □□□□□


CVA 7845

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater


i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescalc for å oppfylle høye krav.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larger unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)