

## G 5462 SCVi Selection

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Skuff eller kurv? Begge deler! – Du bestemmer, takket være ekstra bestikkurv

EAN: 4002516837350 / Materialnummer: 12658780 /  
Gammelt materialnummer: 21546262NER

<b>Type</b>	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	hvit
<b>Komfort</b>	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display, akustisk
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	44
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørking	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
ekstra bestikkurv	•

## G 5462 SCVi Selection

Fullintegreerte oppvaskmaskiner

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516837350 / Materialnummer: 12658780 /  
Gammelt materialnummer: 21546262NER

FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	Comfort
Antall kuverter	14
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	44,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	16,0
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris	•

## G 5462 SCVi Selection

Fullintegreerte oppvaskmaskiner

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)