

APWM 089

Kommunikasjonsmodul

med et serielt grensesnitt, RS 232, for kommunikasjon fra vaskerimaskiner.



- For integrering i en kommunikasjonsjakt

EAN: 4002516896838 / Materialnummer: 12661890 /
Gammelt materialnummer: 59510089EU

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Tørketromler	•
Maskin-/tilbehørstilknytning	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•

APWM 089

Kommunikasjonsmodul

med et serielt grensesnitt, RS 232, for kommunikasjon fra vaskerimaskiner.



EAN: 4002516896838 / Materialnummer: 12661890 /

Gammelt materialnummer: 59510089EU

PW 6321	•
PW 6323	•
PWT 6089	•
Produktkategori	
Betalingssystem	•
Doseringssystem	•
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Tilbehør til betalingsautomat	•
Annet tilbehør	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	180
Utvendig mål, bruttodybde i mm	225
Nettovekt [kg]	0,23
Bruttovekt i kg	0,32